

Best. Nr. LED-KIENZLE PRIMOS

LED Kaltlichtquelle


Ersetzen Sie die bisherige Lichtquelle Ihres Vergrößerungsgeräts durch einen langzeitstabile moderne LED Flächenleuchte. Die individuelle Adaptierung wird von Heiland electronic mitgeliefert.

Durch die Verwendung von LEDs in den Grundfarben Rot, Grün und Blau lassen sich sowohl weißes Licht zum Fokussieren als auch jede Farbe getrennt ansteuern. Selbst Mischlicht aus Grün und Blau ist möglich. Die Lichtfarben sind auf Multigradepapier abgestimmt und haben max. +/-2 Nanometer Abweichung von der spezifizierten Wellenlänge.

Präzises Ein- und Ausschalten ohne Verschuss ist problemlos möglich. Gradation und Intensität können reproduzierbar eingestellt werden.

Version für Kienzle Primos

Ein Modul aus 400 LEDs und eine vorgelagerte Diffusorscheibe stellen eine gleichmäßig ausgeleuchtete Fläche von 6x9cm sicher. Die Lichtintensität des Fokuslichts ist entsprechend einer 100W Halogenlampe. Die Belichtungszeiten sind jedoch kürzer. Die LED Kaltlichtquelle ersetzt den Primoskopf. Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes Netzteil mit 24V.



Bitte wählen Sie bei der Bestellung Ihre favorisierte Version zur Ansteuerung der Lichtquelle:

- Zeitvorgabe über eine Zeitschaltuhr oder einen Analyser. Die Einstellung von Lichtfarbe, Gradation und Intensität erfolgt in einem separaten Steuergerät über Rastknöpfe, dabei zeigen große rote Ziffern den gewählten Modus.
- Ansteuerung über das Heiland Splitgrade-System. Alle Einstellungen erfolgen zentral am Splitgrade-Steuergerät. Dies ist die komfortabelste Lösung für Ihr Labor.

Die Vorteile der LED Kaltlichtquelle

- Volle Kontraststeuerung von Gradation 00 ...5.
- Kein Lichtdrift: Stabiles Licht von der ersten Zehntelsekunde an garantiert reproduzierbares Vergrößern.
- Kein Lüfter: Vibrationsfreies und geräuschloses Vergrößern ohne Staubaufwirbelung.
- Keine Erwärmung des Negativs, so werden Fokusabweichungen vermieden.
- Einfaches Positionieren von Papier und Werkzeugen zum Abwedeln durch integriertes Rotlicht.
- Extrem belichtungswirksam – ermöglicht deutlich kürzere Belichtungszeiten als Halogenlicht.
- Variable Belichtungsintensität für unterschiedliche Vergrößerungsmaßstäbe.
- Nie mehr eine Lampe wechseln.
- Weißes Licht erleichtert das Fokussieren.
- Gleichmäßige Ausleuchtung bis in die Ecken.
- Die ideale Lösung für Archive – keine thermische Beanspruchung von Glasplattennegativen.
- Langlebige, solide Metallkonstruktion.